

**Järbo**  
GARN®



## 92197. KNAPPESJAL

**GARNKVALITET** Cookie (100% Akryl. Nøgle ca 200 g = 600 m)

**STRIKKEFASTHED** Ca 14-15 m x 17 p i glatstrikning på p 7 mm = 10 x 10 cm

**GARNALTERNATIV** Garngruppe 5 (**OBS!** Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)

**STØRRELSE** One size, Ca 38 cm x 200 cm

**GARNFORBRUG** Ca 200 g (fv 46201)

**PINDE** 7 mm

**HÆKLENÅL** 3 mm

**TILBEHØR** 10 knapper

### FORKLARINGER

Første maske på pinden strikkes ikke, men tages løst af.

**Blokning:** Betyder at man spænder det fugtige arbejde ud i de rette mål og lader det tørre.

### KNAPPESJAL

**OBS! Husk at gemme garn så der er nok til at du kan hækle langs de lange sider.**

Slå 54 m op på p 7 og strik 4 p ret. Derefter strikkes glatstrikning til arbejdet måler ca 185 cm.

Slut med 4 p ret. Hækl 2 fm i samme maske langs de lange sider.

### MONTERING

**10 knaphuller:** Mål ca 40 cm ned fra midten af arbejdet og hækl 3 lm, 1 fm mellem hvert knaphul.

Sy 10 knapper i på den modsatte side. Hæft alle ender, pres kanterne let.

Blok arbejdet - ifølge de opgivne mål - som beskrevet.

## Tips & Råd

**For at undgå spørgsmål:** Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde.

**Strikke- hæklefasthed:** Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der er angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte mål og forkert facon.

**Marker** den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften.

**Diagram:** Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er det lettere at følge diagrammet.

**Bevægelsesvidden** i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler direkte på kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal have. Der er tegninger af modellen, der viser diverse mål.

**Flerfarvestriking:** Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver ”hæftet op”. Dette bør du gøre, hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over hinanden på efterfølgende pinde, men lidt forskudt.

**Tips til håndfarvet garn:** Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere overgang mellem farverne.

**Blokning og vask:** Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af arbejder med stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk forsigtigt eventuelt overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål.

## Forkortelser

### STRIK

**arb** = arbejdet, **bmb** = bagerste maskebue, **cm** = centimeter/centimeters, **dobb-indt** = dobbeltindtagning, **dobb-oti** = dobbelt overtrækningsindtagning, **dr** = drejet, **fv** = farve, **flm/LM** = flyt markør/lyft markør, **fmb** = forreste maskebue, **forst** = forstykke, **forkl** = forklaringer, **gent** = gentag, **glatst** = glatstriking, **indt** = indtagning, **kantm** = kantmaske, **luk** = luk af, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **omg** = omgang, **omsl** = slå om, **oti** = overtrækningsindtagning, **p** = pind/pinde, **plm/PM** = placer markør, **rest** = resterende, **r** = ret/retmaske, **rs/rets** = retsiden, **retst** = retstriking, **sm** = sammen, **udt** = udtagning, **vr** = vrang/vrangmaske, **vs/vrangs** = vrangsidens, **yderl** = yderligere

### HÆKLING

**dst** = dobbelt stangmaske, **fm** = fastmaske, **hst** = halvstangmaske, **km** = kædemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **so** = Spring over **st** = stangmaske, **st-gr** = stangmaskegruppe, **3-dst** = tredobbelt stangmaske, **5-lmb** = luftmaskebue bestående af 5 lm